


Garant**ZCMX 130404, Nuance: HBZ310**

Données de commande

N° commande	268443 HBZ310
GTIN	4062406392734
Classe d'article	21E

Description

ZCMX 130404 HBZ310 Nuance: HBZ310

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance tournage: 0,05 - 0,4 mm

Avance perçage: 0,03 - 0,3 mm

Vitesse de coupe v_c Application principale: 200 - 600 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	200 - 600 m/min
Revêtement	PVD
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	ZCMX 130404
Nombre de changements/dents	2
Avance tournage	0,05 - 0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm

Application principale	N
Nuance	HBZ310
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance perçage	0,03 - 0,3 mm
Pour Ø d'outil D _c	25 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage