

Garant**ZCMX 130408, Nuance: HBZ030**

Données de commande

N° commande	268444 HBZ030
GTIN	4062406392291
Classe d'article	21E

Description

Exécution:

Substrat plus dur pour une plus longue durée de vie avec revêtement CVD plus fin. Spécialement conçu pour les applications de surfacage et de tournage longitudinal.

Description technique

Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	ZCMX 130408
Avance f tournage	0,1 - 0,3 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 200 m/min
Avance f perçage	0,03 - 0,12 mm
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HBZ030
Revêtement	CVD

Prof. coupe a_p	0,4 - 2 mm
Application principale	P
Nombre de changements/dents	2
Pour \varnothing d'outil D_c	25 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage