

**Garant**
**ZCMX 130408, Nuance: HBZ120**


## Données de commande

N° commande	268444 HBZ120
GTIN	4062406392819
Classe d'article	21E

## Description

ZCMX 130408 HBZ120 Nuance: HBZ120

Prof. coupe  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avance tournage: 0,1 - 0,3 mm

Avance perçage: 0,03 - 0,12 mm

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 200 m/min

## Description technique

Nombre de changements/dents	2
Avance tournage	0,1 - 0,3 mm
Prof. coupe $a_p$	0,4 - 2 mm
Nuance	HBZ120
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	ZCMX 130408
Rayon d'angle	0,8 mm

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 200 m/min
Condition de coupe	Continue
Revêtement	PVD
Avance perçage	0,03 - 0,12 mm
Application principale	M
Pour $\varnothing$ d'outil $D_c$	25 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage