

**Garant****Fraise à dresser à 90°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 50/5mm****Données de commande**

N° commande	215101 50/5
GTIN	4062406394790
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Fraise à dresser robuste avec assises de plaquette fermées sur plusieurs côtés pour des conditions d'usinage stables.

Utilisable comme **fraise grande avance** en association avec la plaquette 215117 UNI.

**Utilisation:**

Avec plaquettes double face à 3 arêtes XNEX0806.. ou plaquettes simple face à 3 arêtes XNEX0806.. **Grande avance.**

**Remarque(s):**

Tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec embout **674252 réf. 15IP.**

**Description technique**

Plaquette adaptée	XNEX 0806..
Nombre de dents Z	5
Longueur totale L <sub>tot</sub>	40 mm
Ø fixation	22 mm

Jeu de vis pour plaquettes	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Ø dents $D_c$	50 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	4 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1	219798 1
---	----------