

Garant
DC. T 11T302, Nuance: HB730-1


Données de commande

N° commande	260458 HB730-1
GTIN	4062406394929
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T302 HB730-1 Nuance: HB730-1
 Brise-copeaux: XUM
 Tolérance: ZA
 Prof. coupe a_p : 0,4 - 3,3 mm
 Avance f : 0,15 - 0,35 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 35 - 230 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Vitesse de coupe v_c Application principale	35 - 230 m/min
Revêtement	Nano-PVD
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Avance f	0,15 - 0,35 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,4 - 3,3 mm

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	HB730-1
Type d'outils	Carbure
Tolérance	ZA
Brise-copeaux	XUM
Application principale	UNI
Type de produit	Plaquette pour tournage