

Garant

Fraise à contourner carbure monobloc, coupe tirante moyen, non revêtu, Ø h10 DC: 16mm

**Données de commande**

N° commande	209460 16
GTIN	4045197510402
Classe d'article	11X

Description**Exécution:**

Denture croisée hautes performances pour un usinage économique de plastiques renforcés de fibres. Pour le rainurage dans le domaine de l'ébauche. Les arêtes dans la zone de rayon ont un **contour de rayon précis**, ce qui permet d'obtenir d'excellents résultats lors du copiage.

Description technique

Avance f pour le dressage dans POM GF25	0,44 mm/tr
Ø dents D_c	16 mm
Avance f pour le dressage dans PEEK CF30	0,27 mm/tr
Nombre de dents Z	6
Ø queue D_s	16 mm
Longueur de coupe L_c	44 mm
Longueur totale L	92 mm
Arrondi d'angle r_v	8 mm
Revêtement	non revêtu
Degré de finesse de la denture	moyen
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Profil de fraise	à denture croisée

Type	W
Tolérance Ø nominal	h10
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Jaune
Tolérance de queue	h6
Type de produit	Fraises à contourner

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
PVDF GF20	adaptée	120 m/min	N
POM GF25	adaptée	120 m/min	N
PA 66 GF30	adaptée	100 m/min	N
PEEK GF30	adaptée	100 m/min	N
PTFE CF25	adaptée	120 m/min	N
PEEK CF30	adaptée	110 m/min	N
PRFV	moyennement adaptée	120 m/min	N
PRFC	moyennement adaptée	120 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB