



Fraise à dresser à 90°, avec alésage, Ø D: 50/7mm



Données de commande

N° commande	215853 50/7
GTIN	4062406396510
Classe d'article	220

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Perçage par interpolation Ø D _{max}	98 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Perçage par interpolation Ø D _{min}	97 mm
Longueur totale L _{tot}	40 mm
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	44,85 mm
Ø dents D _c	50 mm
Angle de plongée oblique α _{max}	0,32 degré
Ø fixation	22 mm

Plaquette adaptée	AP.. 1003..
Nombre de dents Z	7
Ø D ₃	47 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Méthode d'usinage	MTC
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814
--------------------------------------	--------