



## Fraise à dresser à 90°, Queue Weldon, Ø D: 16/2mm



### Données de commande

N° commande	215803 16/2
GTIN	4062406396527
Classe d'article	220

### Description

#### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

### Description technique

Perçage par interpolation Ø D <sub>min</sub>	29 mm
Plaquette adaptée	AP.. 1003..
Ø queue D <sub>s</sub> h6	16 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	37 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur de plongée oblique L pour α <sub>max</sub>	10,85 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	85 mm
Perçage par interpolation Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Angle de plongée oblique α <sub>max</sub>	1,32 degré
Ø dents D <sub>c</sub>	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Type de queue	Queue Weldon

Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Méthode d'usinage	MTC
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814
--------------------------------------	--------