

Garant
Fraise ébauche HSS-Co8, non revêtu, Ø js14 DC: 10mm

Données de commande

N° commande	192520 10
GTIN	4045197106667
Classe d'article	11W

Description
Exécution:
Avec profil ébauche.

Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

- **Larges goujures rectifiées avec précision.**
- **Angle de coupe spécial pour aluminium et métaux non ferreux.**

Avantage(s):

Les larges goujures conviennent **pour de grands volumes de copeaux.**

Description technique

Nombre de dents Z	3
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,3 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts	0,04 mm
Ø dents D_c	10 mm
Ø queue D_s	10 mm
Longueur totale L	95 mm
Longueur de coupe L_c	45 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 1835 B avec h6
Tolérance Ø nominal	js14
Angle d'hélice	36 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré

Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 8
Norme	DIN 844 B
Profil de fraise	WR
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	138 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	9 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		