



Unité de perçage magnétique MABASIC200



Données de commande

N° commande	076537 MABASIC200
GTIN	2050002060739
Classe d'article	07E

Description

Exécution:

Système de serrage magnétique de tubes PipeMAB. Nouveau avec système de serrage magnétique de tubes breveté. L'unité de perçage magnétique peut être placée rapidement et en toute sécurité sur n'importe quel tube magnétique à partir d'un diamètre de 85 millimètres. Les deux aimants permanents pivotants s'adaptent automatiquement au tube et sont toujours en contact avec la totalité de la surface, ce qui est impossible avec les aimants fixes. Dans ce cas, seul un contact partiel du tube et de l'aimant est réalisé. Selon l'épaisseur du matériau, le contact à plat des deux aimants avec le tube permet d'atteindre une force de maintien jusqu'à 1.020 kg. Il est ainsi inutile de prendre d'autres mesures, comme une sangle d'arrimage.

Description technique

Course de travail	160 mm
Forme du porte-outils	Weldon
Dimensions du porte-outils	19 mm
Poids	16 kg

Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	450 min ⁻¹
Tension	230 V
Puissance absorbée	1050 W
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Unités de perçage