

GEDORE**Jeu de clés dynamométriques DREMOMETER avec carré fixe, Couple maximal: 760Nm****Données de commande**

N° commande	657001 760
GTIN	4002805937822
Classe d'article	63L

Description**Exécution:**

Construction maniable, robuste, poids réduit. Toutes les parties sollicitées sont en acier de haute qualité. **Carré d'entraînement fixe** (pas de cliquet). **Unités de mesure:** Nm, lbfft.

Avec tube prolongateur et cliquet adaptable.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur définie est atteinte, la clé émet un «signal» (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Le couple désiré est réglé à l'aide d'un clé mâle coudée imperdable et amovible, intégrée dans l'extrémité du manche. Le couple réglé est aisément lisible sur le vernier. Un dérèglement involontaire pendant le travail est impossible.

Utilisation:

Pour séries moyennes à grandes.

Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:**Légende du schéma et de la formule:**

L_1 = longueur de levier sans embout

l_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

L_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

L_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Description technique

Série	DREMOMETRE
Etalonnage	O1
Principe de déclenchement	Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement	Carré d'entraînement (cliquet)
Norme	DIN EN ISO 6789
Signalisation de déclenchement	acoustique
Signalisation de déclenchement	haptique
Procédé de mesure	Couple
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Possibilité de journalisation des données	oui
Précision de mesure du couple	$\pm 3 \%$
Poids	3755 g
Sens de serrage	Serrage à droite
Réglage de la valeur de déclenchement	avec vernier de réglage
Réglage de la valeur de déclenchement	réglable
Feedback	à déclenchement
Graduation 1 trait =	10 Nm
Métrologie	mécanique
Longueur totale L	1403 mm
Couple maximal	760 Nm
Affichage	analogique
Lecture commutable	lbfft
Lecture commutable	Nm
Plage de couples	155 - 760 Nm
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit	Clé dynamométrique

Services

Étalonnage Clés dynamométriques Couple maximal 1000 Nm

020010 1000

Étalonnage DAkkS Clé dynamométrique Couple maximal 1000 Nm

020020 1000