


Garant

**Fraises 3 tailles en carbure monobloc HPC, TiAlN, Ø×largeur ±0,1×k11:
40X6mm**

**Données de commande**

N° commande	185015 40X6
GTIN	4062406397340
Classe d'article	11V

Description**Exécution:**

Fraise 3 tailles de précision en carbure monobloc dans le domaine de l'usinage HPC. **Avec nouveau revêtement hautes performances** pour une durée de vie maximale.

Train de fraises: les fraises de même Ø et nombre de dents peuvent être couplées pour les largeurs intermédiaires et réglées à la largeur désirée. Les dents se recourent alors, les fraises n'ayant pas de moyeu surélevé.

Les jeux de 2 pièces sont particulièrement économiques. L'inversion permet d'utiliser successivement les deux arêtes latérales de chaque fraise.

Remarque(s):

- **Ne pas serrer ensemble des fraises en jeu sans la bague de mandrin de fraisage large correspondante, au risque d'endommager les fraises.**
- **Bagues de mandrin de fraisage adaptées, voir groupe de produits 30.**
- **Rainures pleines: f_z pour $a_e = 0,1 \times D$.**

Produit succédant à 185010.

Description technique

Epaisseur moyeu $b \pm 0,1$	4,2 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente, pour largeur totale E	12,6 - 13,8 mm
Avance f_z dans l'acier $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente A	6 mm
Type de queue	avec alésage
\varnothing alésage H6 d_1	13 mm
Hauteur de dent Z_h	6 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente B	8 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur, pour largeur totale E	11,1 - 11,8 mm
\varnothing moyeu $d_2 \pm 1$	28 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur A/B	6 mm
Nombre de dents Z	12
\varnothing dents D_c	40 mm
Largeur de coupe	6 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 885 A
Type	N
Tolérance \varnothing nominal	$\pm 0,1$
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine $1 \times D$
Méthode d'usinage	HPC
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises 3 tailles

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	280 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	45 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	70 m/min	K
CuZn	adaptée	300 m/min	N
Huile	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		