

Garant
Fraise conique carbure monobloc Type C 45°, TiAlN, Ø js14 DC: 22mm

Données de commande

N° commande	208028 22
GTIN	4062406397630
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Avec nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie maximale.

Tolérance angulaire ± 8 minutes d'angle.

Remarque(s):

Produit succédant à 208035.

Pour le fraisage de guides dans le secteur de l'outillage et de la machine-outil.

N'utiliser que 50% de la valeur f_z jusqu'à l'engagement complet.

Description technique

Nombre de dents Z	8
Forme	C
Ø queue D_s	12 mm
Longueur totale L	67 mm
Longueur de coupe L_c	6 mm
Ø de détalonnage D_1	8 mm
Ø dents D_c	22 mm
Avance f_z dans l'acier $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,043 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc

Norme	DIN 1833
Type	N
Tolérance Ø nominal	js14
Direction de l'approche	horizontal
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraises coniques

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	105 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	P
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		