

**Garant****Jeu de tarauds main, filetage à gauche, non revêtu, M-LH: M12****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 130460 M12    |
| GTIN             | 4062406398149 |
| Classe d'article | 11G           |

**Description****Exécution:**

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur.**

**Utilisation:**

Pour filetages métriques à gauche suivant DIN13.

Type de filetage: M-LH

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 352

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1,75 mm

Longueur totale L: 75 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 9 mm

Carré corps □: 7 mm

Ø perçage: 10,2 mm

**Description technique**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Filetage Ø          | 12 mm    |
| Nombre de dents Z   | 3        |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Carré corps □       | 7 mm     |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Longueur totale L                  | 75 mm                                  |
| Taille de filetage                 | M12                                    |
| Type d'outils                      | HSS                                    |
| Profondeur de filetage             | 36 mm                                  |
| Ø queue D <sub>s</sub>             | 9 mm                                   |
| Nombre de goujures                 | 3                                      |
| Type de filetage                   | M-LH                                   |
| Pas de filetage                    | 1,75 mm                                |
| Norme                              | DIN 352                                |
| Ø perçage                          | 10,2 mm                                |
| Revêtement                         | non revêtu                             |
| Angle de flanc                     | 60 degré                               |
| Norme de filetage                  | DIN 13                                 |
| Entrée                             | D                                      |
| Entrée                             | C                                      |
| Entrée                             | A                                      |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9              |
| Arrosage interne                   | non                                    |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes     |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
| Sens de la coupe                   | gauche                                 |
| Type d'outil de filetage           | Tarauts main                           |
| Bague de couleur                   | Sans                                   |
| Type de produit                    | Taraud                                 |

### Données utilisateur

|                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|----------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | moyennement adaptée |                |          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Alu (à copeaux courts)        | moyennement adaptée |
| Alu > 10% Si                  | moyennement adaptée |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |
| Fonte GG(G)                   | moyennement adaptée |
| Uni                           | moyennement adaptée |
| Huile                         | adaptée             |
| à sec                         | moyennement adaptée |