

Garant**Jeu de tarauds main, filetage à gauche, non revêtu, M-LH: M6****Données de commande**

N° commande	130460 M6
GTIN	4062406398118
Classe d'article	11G

Description**Exécution:**

Jeu de 3 tarauds **composé d'un ébaucheur, d'un intermédiaire et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour filetages métriques à gauche suivant DIN13.

Type de filetage: M-LH

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 352

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1 mm

Longueur totale L: 50 mm

Ø queue D_s: 6 mm

Carré corps □: 4,9 mm

Ø perçage: 5 mm

Description technique

Filetage Ø	6 mm
Taille de filetage	M6
Carré corps □	4,9 mm
Longueur totale L	50 mm
Nombre de dents Z	3

Nombre de goujures	3
Profondeur de filetage	18 mm
Type de filetage	M-LH
Type d'outils	HSS
Ø queue D _s	6 mm
Ø perçage	5 mm
Pas de filetage	1 mm
Norme	DIN 352
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	D
Entrée	C
Entrée	A
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	gauche
Type d'outil de filetage	Tarauds main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		

Alu > 10% Si	moyennement adaptée
Acier < 500 N/mm ²	adaptée
Acier < 750 N/mm ²	adaptée
Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
Uni	moyennement adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée