

**Garant****Fraise carbure monobloc Coupe droite, Diamant, Ø h10 DC: 20mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 209525 20     |
| GTIN             | 4045197478290 |
| Classe d'article | 11Y           |

**Description****Exécution:**

Géométrie hautes performances avec denture multiple pour un volume de copeaux extrêmement élevé en une seule passe.

**Coupe droite** pour usage neutre.

**Description technique**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Avance $f_z$ pour le rainurage dans le graphite  | 0,08 mm                         |
| Nombre de dents Z                                | 8                               |
| Avance $f_z$ pour le rainurage dans le PRFV/PRFC | 0,08 mm                         |
| Largeur du chanfrein de bec à 45°                | 0,2 mm                          |
| Ø dents $D_c$                                    | 20 mm                           |
| Ø queue $D_s$                                    | 20 mm                           |
| Longueur totale L                                | 104 mm                          |
| Longueur de coupe $L_c$                          | 45 mm                           |
| Direction de l'approche                          | Horizontal, oblique et vertical |
| Queue  | DIN 6535 HA avec h6             |
| Tolérance Ø nominal                              | h10                             |
| Angle du chanfrein de bec                        | 45 degré                        |
| Revêtement                                       | Diamant                         |
| Type d'outils                                    | Carbure monobloc                |

|   |   |
|---|---|
| Norme                                   | Norme usine                               |
| Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage | Profondeur de coupe<br>rainure pleine 1×D |
| Arrosage interne                        | non                                       |
| Bague de couleur                        | Noir                                      |
| Type de produit                         | Fraise à dresser                          |

### Données utilisateur

|                    | Adéquation | $V_c$     | Code ISO |
|--------------------|------------|-----------|----------|
| PVDF GF20          | adaptée    | 200 m/min | N        |
| POM GF25           | adaptée    | 190 m/min | N        |
| PA 66 GF30         | adaptée    | 170 m/min | N        |
| PEEK GF30          | adaptée    | 150 m/min | N        |
| PTFE CF25          | adaptée    | 180 m/min | N        |
| PEEK CF30          | adaptée    | 160 m/min | N        |
| Hybride            | adaptée    |           |          |
| Honeycomb Sandwich | adaptée    | 350 m/min | N        |
| PRFV               | adaptée    | 190 m/min | N        |
| PRFV, PRFC         | adaptée    | 190 m/min | N        |
| Graphite           | adaptée    | 340 m/min | N        |
| av. arrosage max.  | Adapté     |           |          |
| à sec              | Adapté     |           |          |
| Air                | adaptée    |           |          |

### Services

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Rectification de queue Type HB | 129100 HB |
|--------------------------------|-----------|