

Garant
Fraise ébauche HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 32mm

Données de commande

N° commande	192645 32
GTIN	4045197107435
Classe d'article	11W

Description
Exécution:
Avec profil ébauche.

Jusqu'à réf. 20, coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Nombreux affûtages possibles sans modification de profil.

HSS-PM – Pour rendement optimal.

Réf. 6M à 25M – **Fraises mi-longues** : dimensions suivant **norme d'usine**, comprises **entre** DIN 844 **courtes** et DIN 844 **longues**.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: js12

Nombre de dents Z: 6

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal et oblique

Queue: DIN 1835 B avec h6

Nombre de dents Z: 6

Longueur de coupe L_c : 53 mm

Longueur totale L: 133 mm

Ø queue D_s : 32 mm

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,7 mm

Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm²: 0,08 mm

Description technique

Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,7 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,08 mm
Ø dents D_c	32 mm

Nombre de dents Z	6
Ø queue D _s	32 mm
Longueur totale L	133 mm
Longueur de coupe L _c	53 mm
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Queue	DIN 1835 B avec h6
Tolérance Ø nominal	js12
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS PM
Norme	DIN 844 B
Profil de fraise	NR
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	138 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	83 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	64 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	64 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	37 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	18 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	55 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	110 m/min	N

Uni	adaptée
av. arrosage max.	adaptée
à sec	adaptée