

**HOLEX****Mandrin à pinces ER Type AD, BT 40 court, pour taille de pinces de serrage ER: 20****Données de commande**

N° commande	302757 20
GTIN	4062406421946
Classe d'article	32A

**Description****Exécution:**

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.

- **Toutes les queues avec finition par microbillage. Qualité d'équilibrage G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Écrou de serrage de précision de haute qualité.**

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant **DIN 6499 - type A et B.**

**Livraison:**

Avec écrou de serrage ER.

**Accessoire(s):**

Pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 – 309745 ou 613300.

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Remarque(s):**

Écrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Méthode d'usinage: UGV

Plage de serrage: 1 - 13 mm

Longueur de col cote A: 70 mm

Ø ext. D: 34 mm

Écrou de serrage ER de rechange: 20

Clé de serrage ER: 20

**Description technique**

Longueur de col cote A	70 mm
Plage de serrage	1 - 13 mm
Ø ext. D	34 mm
Ecrou de serrage ER de rechange	20
Clé de serrage ER	20
Ø serrage D <sub>1</sub>	1-13 mm
Support	BT 40 court
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces

## Accessoires

Clés plates simples Ouverture 25 mm	613300 25
-------------------------------------	-----------