

Garant GREENPLUS

Jointoyage 6GP48, Contenance: 250ml**Données de commande**

N° commande	088070 250
GTIN	4062406423605
Classe d'article	01K

Description**Exécution:**

Dans la technique de fabrication d'assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l'utilisation de la colle, toute la surface d'assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Type **6GP48**. Produit résistant à la chaleur et à durcissement rapide pour la fixation des produits de jointoyage cylindriques. Permet la fixation des douilles de roulement cylindriques dans des blocs moteurs. Convient également à la fixation des roulements dans des fours thermiques.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyeur sans étiquetage 088004.

Description technique

Point d'éclair	100 °C
Base chimique	Méthacrylates
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
pour applications	Jointoyage

Densité	1,1 g/cm ³
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Maniabilité après	5 - 15 min
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M20
Viscosité dynamique	400 - 700 mPas
Température de stockage	5 - 23 °C
Classe de résistance	Très fort
Couleur	vert
pour matériau	Métallurgie
Forme	liquide
Ecart maximal	0,2 mm
Plage de températures	-55 - 180 °C
Utilisable après	3 - 6 h
Couple initial de décollement min.	40 Nm
Propriété	durcissement rapide
Propriété	résistant à l'huile
Contenance	250 ml
Durabilité	GARANT GreenPlus
Série	GreenPlus
Type de produit	Produit de jointoyage