

Garant

Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type E 6HX, TiN, M: M8



Données de commande

N° commande	139185 M8
GTIN	4045197509239
Classe d'article	11H

Description

Exécution:

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). **Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.**

Classe de tolérance: ISO 2X/6HX.

Type E (entrée: 1,5 – 2 filets). Pour taraudage jusqu'en limite de fond de trous borgnes.

La **forme polygonale novatrice** permet un vaste éventail d'utilisations. La **structure de couche multifonction** atteint une **durée de vie maximale**, même pour les **matériaux très résistants**.

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 1,25 mm

Longueur totale L: 90 mm

\varnothing queue D_s: 8 mm

Carré corps □: 6,2 mm

\varnothing perçage avec valeur indicative: 7,45 mm

Description technique

Nombre de goujures	5
Filetage \varnothing	8 mm
Nombre de dents Z	5
Pas de filetage	1,25 mm
\varnothing queue D _s	8 mm
Carré corps □	6,2 mm
Longueur totale L	90 mm

Ø perçage avec valeur indicative	7,45 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Profondeur de filetage	24 mm
Taille de filetage	M8
Revêtement	TiN
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E PM
Norme	DIN 2174
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	E
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Baguette de couleur	Vert
Type de produit	Tarauds à refouler