

Garant
Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type C 6HX, TiN, M: M2,6

Données de commande

N° commande	139178 M2,6
GTIN	4045197509086
Classe d'article	11H

Description
Exécution:

DIN 2174 (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.

Classe de tolérance: ISO 2X/6HX.

La **forme polygonale novatrice** permet un vaste éventail d'utilisations. La **structure de couche multifonction** atteint une **durée de vie maximale**, même pour les **matériaux très résistants**.

Avec ancien profil DIN.

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 0,45 mm

Longueur totale L: 50 mm

Ø queue D_s: 2,8 mm

Carré corps □: 2,1 mm

Ø perçage valeur indicative: 2,4 mm

Description technique

Filetage Ø	2,6 mm
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	0,45 mm
Nombre de dents Z	3
Ø queue D _s	2,8 mm
Carré corps □	2,1 mm
Longueur totale L	50 mm

Ø perçage valeur indicative	2,4 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Profondeur de filetage	7,8 mm
Taille de filetage	M2,6
Revêtement	TiN
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E PM
Norme	DIN 2174
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Tarauts à refouler