

Garant

Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E-PM Type C 6HX, TiN, M: M3



Données de commande

N° commande	139178 M3
GTIN	4045197509093
Classe d'article	11H

Description

Exécution:

DIN 2174 ($\approx$ **DIN 371** $\leq$ M10; $\approx$ **DIN 376** $\geq$ M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.

Classe de tolérance: ISO 2X/6HX.

La **forme polygonale novatrice** permet un vaste éventail d'utilisations. La **structure de couche multifonction** atteint une **durée de vie maximale**, même pour les **matériaux très résistants**.

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 0,5 mm

Longueur totale L: 56 mm

Ø queue D_s: 3,5 mm

Carré corps □: 2,7 mm

Ø perçage avec valeur indicative: 2,8 mm

Description technique

Nombre de dents Z	3
Pas de filetage	0,5 mm
Nombre de goujures	3
Filetage Ø	3 mm
Ø queue D _s	3,5 mm
Carré corps □	2,7 mm
Longueur totale L	56 mm
Ø perçage avec valeur indicative	2,8 mm

Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Profondeur de filetage	9 mm
Taille de filetage	M3
Revêtement	TiN
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E PM
Norme	DIN 2174
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Tarauts à refouler