



Visseuses d'angle sans fil, Type: CLBA083



Données de commande

N° commande	071142 CLBA083
GTIN	697099651482
Classe d'article	03S

Description

Exécution:

Les outils de montage sans fil Cleco® CellClutch™ sont intelligents, et simples à utiliser. Ils offrent des fonctionnalités de programmation sur la ligne de montage avec une fonction de comptage classique. Précision et précision de répétabilité avec un coefficient de répétabilité > 1,67 (avec une tolérance de $\pm 10\%$ conformément à ISO 5393).

- **Facilement programmable: programmez les vitesses de rotation et des vissages multiples afin d'éviter les erreurs et d'améliorer la productivité.**
- **Accouplement Cleco éprouvé: offre fiabilité et longue durée de vie sur la ligne de production.**
- **Voyant d'état de l'opérateur: indication en couleur de l'état de vissage et de comptage des lots.**
- **LED multicolore: voyant de travail pour message supplémentaire pour l'opérateur "OK/NOK" parallèlement à l'éclairage simultané de votre pièce.**
- **Stratégies de vissage programmables: éliminez les dommages du filetage et les erreurs de vissage grâce à des vitesses de rotation et des stratégies programmables.**
- **Plate-forme de batterie unifiée.**

Livraison:

Sans batteries ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir 073827 réf. MB18; 073816 réf. MB18 et 073840. Un banc de pré réglage est nécessaire pour le réglage du couple de serrage, voir à partir du code art. 654381.

Description technique

Hauteur	76 mm
Plage de vitesses de rotation	92 - 915 min ⁻¹
Nombre de batteries incluses	0
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré
Longueur	452,4 mm
Dimensions du porte-outils	3/8 pouce
Tension de la batterie	18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie	3 Ah
Plage de couples	2,2 - 8 Nm
Poids sans batterie	1,46 kg
Type de produit	Visseuses