




Mandrin de taraudage, synchrone ER, Ø queue 25 mm, pour taille de pinces de serrage ER: 16



Données de commande

N° commande	338198 16
GTIN	4062406511104
Classe d'article	32P

Description

Exécution:

- Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l'élément amortisseur.
- Arrosage central interne jusqu'à 50 bars.
- Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler.

Utilisation:

- Sur centres d'usinage avec axe synchrone.
- Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l'axe synchrone.
- Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

Accessoire(s):

Pincés de taraudage ER 309399 et 309447.

Remarque(s):

Ne pas dégraisser le mandrin de taraudage synchrone.

Description technique

Ø ext. D	34 mm
Compensation pression	0,5 mm
Ø int. D ₁	28 mm
Compensation extension	0,5 mm
Longueur de col cote A	75 mm
Capacité de taraudage	M4 – M12
Support	Ø queue 25 mm

Norme de porte-outils	DIN 1835 B, E
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Type de produit	Mandrins de taraudage