




Mandrin de taraudage, synchrone ER, HSK-A 63, pour taille de pinces de serrage ER: 25



Données de commande

N° commande	338195 25
GTIN	4062406511098
Classe d'article	32P

Description

Exécution:

- Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l'élément amortisseur.
- Arrosage central interne jusqu'à 50 bars.
- Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler.

Utilisation:

- Sur centres d'usinage avec axe synchrone.
- Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l'axe synchrone.
- Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

Accessoire(s):

Pinces de taraudage ER 309399 et 309447.

Conduit d'arrosage pour HSK 309880.

Remarque(s):

Ne pas dégraisser le mandrin de taraudage synchrone.

Description technique

Compensation pression	0,5 mm
Ø int. D ₁	42 mm
Longueur de col cote A	130 mm
Capacité de taraudage	M6 – M20
Ø ext. D	45 mm

Compensation extension	0,5 mm
Support	HSK-A 63
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Forme	A
Type de produit	Mandrins de taraudage