


HOLEX**Mandrin de taraudage, synchrone ER, SA 40, pour taille de pinces de serrage ER: 16****Données de commande**

N° commande	338190 16
GTIN	4062406511067
Classe d'article	32P

Description**Exécution:**

- Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l'élément amortisseur.
- Arrosage central interne jusqu'à 50 bars.
- Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler.

Utilisation:

- Sur centres d'usinage avec axe synchrone.
- Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l'axe synchrone.
- Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

Accessoire(s):

Pinces de taraudage ER 309399 et 309447.

Tirettes 308600 – 308806.

Remarque(s):

Ne pas dégraisser le mandrin de taraudage synchrone.

Description technique

Capacité de taraudage	M4 – M12
Ø int. D ₁	28 mm
Compensation pression	0,5 mm
Compensation extension	0,5 mm
Longueur de col cote A	85 mm

Ø ext. D	34 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Forme	AD
Type de produit	Mandrins de taraudage