



## Fraise ébauche HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 32mm



### Données de commande

N° commande	192650 32
GTIN	4045197107695
Classe d'article	12W

### Description

#### Exécution:

#### Avec profil ébauche.

Jusqu'à réf. 20, coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Nombreux affûtages possibles sans modification de profil.

Réf. 6M à 25M – **Fraises mi-longues** : dimensions suivant **norme d'usine**, comprises **entre** DIN 844 **courtes** et DIN 844 **longues**.

Variante économique.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: js12

Nombre de dents Z: 6

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal et oblique

Queue: DIN 1835 B avec h6

Nombre de dents Z: 6

Longueur de coupe  $L_c$ : 53 mm

Longueur totale L: 133 mm

Ø queue  $D_s$ : 32 mm

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,7 mm

Avance  $f_z$  pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,031 mm

### Description technique

Nombre de dents Z	6
Ø dents $D_c$	32 mm
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,031 mm

Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,7 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Longueur totale L	133 mm
Longueur de coupe L <sub>c</sub>	53 mm
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Queue	DIN 1835 B avec h6
Tolérance Ø nominal	js12
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS Co 8
Norme	DIN 844 B
Profil de fraise	NR
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	120 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	78 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	55 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	55 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	29 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	14 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	46 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	92 m/min	N

Uni	adaptée
av. arrosage max.	adaptée
à sec	moyennement adaptée