



Mandrin Weldon, type AD, SA 50 A = 130, Ø serrage D1: 8mm



Données de commande

N° commande	300347 8
GTIN	4062406420963
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec finition microsablé. Qualité d'équilibrage G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Longueur de col cote A	130 mm
Vis de serrage de rechange 309900	8
Ø ext. D	28 mm
Ø serrage D ₁	8 mm
Support	SA 50 A = 130
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min ⁻¹

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 8 mm	309900 8
--	----------