

Garant**Fraise à queue cylindrique, non revêtu, Ø e8 DC: 30mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 191340 30 |
| GTIN | 4045197101938 |
| Classe d'article | 11W |

Description**Exécution:**

Coupe au centre pour le fraisage en plongée. **Dépouille excentrée.**

- **Larges goujures rectifiées avec précision.**
- **Affûtage très fin des arêtes, offrant des surfaces de pièces parfaitement nettes.**
- **Angle de coupe spécial pour l'aluminium.**

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures.

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Nombre de dents Z | 3 |
| Avance f_z pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,07 mm |
| Ø dents D_c | 30 mm |
| Ø queue D_s | 25 mm |
| Longueur totale L | 166 mm |
| Longueur de coupe L_c | 90 mm |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical |
| Queue | DIN 1835 B avec h6 |
| Tolérance Ø nominal | e8 |
| Angle d'hélice | 42 degré |
| Angle du chanfrein de bec | 90 degré |

| | |
|------------------|------------------|
| Revêtement | non revêtu |
| Type d'outils | HSS Co 8 |
| Norme | DIN 844 B |
| Type | W |
| Arrosage interne | non |
| Bague de couleur | Jaune |
| Type de produit | Fraise à dresser |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 150 m/min | N |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | 37 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 28 m/min | P |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| av. arrosage min. | adaptée | | |