

**Garant****Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90°, non revêtu, Ø e8 DC: 5mm**

## Données de commande

N° commande	208071 5
GTIN	4062406544850
Classe d'article	11X

## Description

**Exécution:****Tolérance:** Angle de pointe  $\pm 1^\circ$ .**Utilisation:**

- Rainurage et perçage
- Fraisage
- Chanfreinage
- Également utilisables comme forets à centrer CN.

## Description technique

Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Longueur totale L	57 mm
Longueur de coupe L <sub>c</sub>	13 mm
Nombre de dents Z	2
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Avance f <sub>z</sub> pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	5 mm
Chanfreinage	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc

Norme	Norme usine
Type	N
Tolérance Ø nominal	e8
Angle d'hélice	30 degré
Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à chanfreiner

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	180 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	105 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	55 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	55 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
Air	Moyennement adapté		

## Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------

