

Garant**Écrou de serrage ER pour mandrins à pinces HiRunER, Pour ER: 20****Données de commande**

N° commande	309617 20
GTIN	4062406545048
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale. Surface avec revêtement de glissement, montage sur roulements à billes. Coefficient de frottement réduit, forces de serrage accrues.

Adapté(s) pour :

Mandrins à pinces ER de précision 300642; 300643; 302843; 302844; 305523; 305524.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680 – 309740.

Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min⁻¹

Longueur totale L: 22,6 mm

Ø ext. D: 38 mm

Filetage: M28×1

Couple de serrage maximal: 80 Nm

Description technique

Filetage	M28×1
Ø ext. D	38 mm
Pour ER	20 mm
Longueur totale L	22,6 mm
Couple de serrage maximal	80 Nm
Norme	DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Type de produit	Ecrous de serrage