

**Garant**

**Mandrin de frettage anti-vibratoire, avec arrosage, HSK-A 100 A = 160, Ø serrage D1: 6mm**

**Données de commande**

N° commande	308348 6
GTIN	4062406545635
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- **Acier réfractaire.**
- **Réglage de la longueur d'outil intégré.**
- **Pour outils HSS et carbure monobloc.**
- **Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Avec RFID/alésage Balluffchip.**
- **Avec canaux d'arrosage et filetages obturables.**
- **Avec trous filetés pour vis d'équilibrage.**
- **Modèle ou contour renforcé.**
- **Surface polie.**
- **Noyau en carbure spécial monté dans le corps du mandrin de frettage.**

**Avantage(s):**

- **Anti-vibratoire.**
- **Meilleure qualité d'état de surface de la pièce.**
- **Durées de vie de l'outil optimisées.**
- **Sécurité de processus accrue.**
- **Faible tendance à la corrosion grâce à la surface polie.**

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils à queue cylindrique (tolérance de queue h6). Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

**Accessoire(s):**

Conduit d'arrosage HSK 309880,  
Clé à douilles 309890,

Appareil de frettage, accessoires 354210 - 354440,  
Jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

## Description technique

Longueur de col cote A	160 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	6 mm
Ø ext. D	27 mm
Ø D <sub>3</sub>	88 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Arrosage	Obturable
L <sub>2</sub>	60 mm
Support	HSK-A 100 A = 160
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69893
Forme	A
Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	UGV
Vibration	amorti
Forme	renforcé
Type de produit	Mandrin de frettage