

Garant**Porte-outils de brochage de profils $\varnothing d = 32$ mm, \varnothing queue DS: 20mm**

Données de commande

N° commande	293102 20
GTIN	4062406560911
Classe d'article	29K

Description

Adapté(s) pour:

Machines CNC et classiques.

Description technique

Long. queue L_s	50 mm
L	41,5 mm
Type de queue	Queue cylindrique
\varnothing queue D_s	20 mm
$\varnothing D$	44 mm
$\varnothing d$	32 mm
Longueur de tête L_1	50 mm
Arrosage interne	non
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage