



## Aspiration des fumées de brasage Easy Arm 2, Nombre de filtres/ bras: 2



### Données de commande

N° commande	082304 2
GTIN	4003008095333
Classe d'article	04K

### Description

#### Exécution:

Indicateur visuel et sonore de changement de filtre. Filtre identique pour EASY ARM 1 et EASY ARM 2. Interface de connexion des stations de soudage i-CON.

Puissance d'aspiration élevée – puissance de filtration efficace – fonctionnement silencieux.

Filtration de l'air sur 3 niveaux :

- **Pré-filtre pour poussières et grosses particules.**
- **Filtre combiné pour microparticules.**
- **Le filtre à charbon actif absorbe les gaz nocifs.**

Le système est monté avec le support de table adapté. Pour les accessoires tels que les bras et buses d'aspiration, voir codes art. 082306 – 082313 dans notre eShop.

La puissance d'aspiration est réglée individuellement sur le système par simple pression sur un bouton pour chaque bras d'aspiration.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

### Description technique

Volume d'aspiration par bras	110 m <sup>2</sup> /h
Largeur totale	255 mm
Tension	100 - 240 V
Hauteur totale	470 mm

Longueur totale	490 mm
Poids	15 kg
Fréquence secteur	50 - 60 Hz
Puissance absorbée	80 W
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Dispositif d'aspiration

## Accessoires

Filtre combiné complet Type 1	082306 1
Bras d'aspiration avec articulation Omniflex Type 1	082311 1
Bras d'aspiration avec articulation pour montage sur table Highflex Type 1	082308 1
Bras d'aspiration Highflex Type 1	082309 1
Pré-filtres Type 1	082307 1
Buse d'aspiration Plus Type 1	082313 1
Bras d'aspiration avec articulation Omniflex Type 1	082310 1
Buse d'aspiration rectangulaire Type 1	082312 1
Filtre combiné	OCA10-1001
Pré-filtre G4 PU 4 pièces.	OCA10-1002/04