

Garant

Fraise carbure monobloc GARANT Master Ni-Based HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 3mm



Données de commande

N° commande	203048 3
GTIN	4062406565480
Classe d'article	11Z

Description

Exécution:

Affûtage spécial avec **chanfreinage des arêtes similaire à celui des fraises toriques**. Substrat innovant spécialement conçu pour l'usinage des **alliages à base de nickel**. Nouveau revêtement.

Utilisation:

Pour le fraisage d'**alliages à base de nickel présentant une dureté à chaud élevée**.

Remarque(s):

Produit succédant à 203028.

Description technique

Longueur totale L	57 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Avance f_z pour le dressage dans l'Inconel®	0,03 mm
Ø de détalonnage D_1	2,8 mm
Arrondi d'angle r_v	0,2 mm
Longueur de coupe L_c	8 mm
Nombre de dents Z	4
Ø queue D_s	6 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	13 mm
Tolérance Ø nominal	e8

Angle d'hélice	40 degré
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Ø dents D_c	3 mm
Série	Master Ni-based
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,08×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	TPC
Bague de couleur	rose
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Inconel	adaptée	40 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		

Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------