

Garant**Mini-fraise grande avance GARANT Power Q, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 52/8mm****Données de commande**

N° commande	213058 52/8
GTIN	4062406566760
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Système de fraise grande avance pour **diamètres d'usinages plus petits** et **profondeurs d'utilisation supérieures**. Particulièrement **efficace grâce au nombre de dents élevé**.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

Description technique

Nombre de dents Z	8
Plaquette adaptée	ANGX10T308ZE.R
Longueur totale L _{tot}	50 mm
Ø dents D _c	52 mm
Perçage par interpolation Ø D _{min}	98 mm

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	102 mm
\varnothing fixation	22 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,45 degré
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation a_p	1 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	44,4 mm
Angle d'attaque κ	20 degré
$\varnothing D_3$	46 mm
Série	Power Q
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)