



Fraise à dresser à 90° MEV, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 20/2mm



Données de commande

N° commande	226400 20/2
GTIN	4960664914043
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d'angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.

Description technique

Vis pour plaquette	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Longueur de col L_1	26 mm
Ø queue D_s h6	16 mm
Ø dents D_c	20 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	35 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	38 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	6 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	14,25 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,8 degré
Longueur totale L_{tot}	110 mm
Plaquette adaptée	TOMT060508
Nombre de dents Z	2

Ø D ₃	15 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229723 1
-----------------------	----------