



Fraise à dresser à 90° MEV, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 20/2Lmm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 226400 20/2L |
| GTIN | 4960664914197 |
| Classe d'article | 250 |

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d'angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.

Description technique

| | |
|---|-------------------------|
| Longueur totale L_{tot} | 150 mm |
| Perçage par interpolation Ø D_{max} | 38 mm |
| Plaquette adaptée | TOMT060508 |
| Longueur de plongée oblique L pour α_{max} | 14,25 mm |
| Perçage par interpolation Ø D_{min} | 35 mm |
| Angle de plongée oblique α_{max} | 0,8 degré |
| Profondeur de coupe max. $a_{p max}$ | 6 mm |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Vis pour plaquette | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) |
| Ø queue D_s h6 | 20 mm |
| Ø dents D_c | 20 mm |
| Longueur de col L_1 | 40 mm |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Ø D ₃ | 15 mm |
| Type de queue | Queue cylindrique |
| Angle d'attaque κ | 90 degré |
| Application de fraisage | Dressage |
| Application de fraisage | Ramping |
| Application de fraisage | Ramping |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Fraise à dresser |

Accessoires

| | |
|-----------------------|----------|
| Vis de serrage Type 1 | 229723 1 |
|-----------------------|----------|