



## Fraise à dresser à 90° MEV, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 25/2Lmm



### Données de commande

N° commande	226400 25/2L
GTIN	4960664914203
Classe d'article	250

### Description

#### Exécution:

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d'angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.

### Description technique

Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	19,25 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{\max}$	48 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	6 mm
Longueur de col $L_1$	50 mm
Ø queue $D_s$ h6	25 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	170 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	0,6 degré
Plaquette adaptée	TOMT060508
Ø dents $D_c$	25 mm
Vis pour plaquette	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Perçage par interpolation Ø $D_{\min}$	45 mm
Nombre de dents Z	2

Ø D <sub>3</sub>	20 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage Type 1	229723 1
-----------------------	----------