

**Fraise à dresser à 90° MEV, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 40/5mm****Données de commande**

N° commande	226420 40/5
GTIN	4960664914272
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d'angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	6 mm
Plaquette adaptée	TOMT060508
Ø fixation	16 mm
Nombre de dents Z	5
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	34,25 mm
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	78 mm
Ø dents D_c	40 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	75 mm

Vis pour plaquette	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,33 degré
$\varnothing D_3$	35 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229723 1
-----------------------	----------