

**Garant****Alésoir NPT 1:16, NPT: 1/16****Données de commande**

N° commande	162650 1/16
GTIN	4067263912217
Classe d'article	110

**Description****Exécution:**

Pour l'alésage de trous préformés coniques ou étagés sans interruption. Non adaptés aux alésages cylindriques.

**Description technique**

Longueur de coupe $L_c$	17 mm
$\varnothing$ min. $D_3$	5,95 mm
Carré corps $\square$	4,9 mm
Longueur totale $L$	70 mm
Nombre de dents $Z$	6
$\varnothing$ queue $D_s$	6 mm
$\varnothing$ max. $D_2$	7 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Rapport conique	1:16
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants

Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		