



Fraise à dresser à 90° MEV, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 25/3mm



Données de commande

N° commande	226410 25/3
GTIN	4960664914241
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d'angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.

Description technique

Perçage par interpolation Ø D _{min}	45 mm
Plaquette adaptée	TOMT060508
Longueur totale L _{tot}	35 mm
Angle de plongée oblique α _{max}	0,6 degré
Nombre de dents Z	3
Vis pour plaquette	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Profondeur de coupe max. a _{p max}	6 mm
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	19,25 mm
Ø dents D _c	32 mm
Perçage par interpolation Ø D _{max}	48 mm
Filetage attachement M	M12
Ø D ₃	20 mm

Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229723 1
-----------------------	----------