

**TOMT 060508ER-SM, PR1535, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	226439 INOX
GTIN	4960664914029
Classe d'article	25A

Description**Exécution:**

Meilleure évacuation des copeaux avec la construction de brise-copeaux unique des plaquettes. L'angle de coupe axial maximal de 17° garantit un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie SM constitue le 1er choix pour un effort de coupe réduit.

Description technique

Avance f_z	0,08 - 0,15 mm
Nombre de changements/dents	3
Code ISO plaquette	TOMT 060508ER-SM
Rayon d'angle	0,8 mm
Type	INOX
Nuance	PR1535
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		