

**TOMT 060508ER-SM, PR1525, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	226433 ST1400
GTIN	4960664914012
Classe d'article	25A

Description**Exécution:**

Meilleure évacuation des copeaux avec la construction de brise-copeaux unique des plaquettes. L'angle de coupe axial maximal de 17° garantit un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie SM constitue le 1er choix pour un effort de coupe réduit.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Code ISO plaquette: Plaquette KOMET®

Avance f_z : 0,08 - 0,2 mm

Description technique

Avance f_z	0,08 - 0,2 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	3
Code ISO plaquette	Plaquette KOMET®
Type	ST1400

Nuance	PR1525
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		