

**TOMT 060508ER-GM, CA6535, Type: S****Données de commande**

N° commande	226442 S
GTIN	4960664914005
Classe d'article	25A

Description**Exécution:**

Meilleure évacuation des copeaux avec la construction de brise-copeaux unique des plaquettes. L'angle de coupe axial maximal de 17° garantit un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie GM (orientée surface) constitue le 1er choix pour l'usinage général.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Code ISO plaquette: TOMT 060508ER-GM

Avance f_z : 0,08 - 0,2 mm

Description technique

Nombre de changements/dents	3
Avance f_z	0,08 - 0,2 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	TOMT 060508ER-GM
Type	S

Nuance	CA6535
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	40 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		