



Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie, 18 V, Type: M18HOSALC



Données de commande

N° commande	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Lampes robustes à batterie li-ion de forte luminosité

- **Projecteur de chantier à LED 18 V, très robuste, avec trépied.**
- **Tête antichocs avec 3 modules de LED séparés et réglables individuellement.**
- **Source d'alimentation hybride: fonctionnement sur batterie 18 V ou par câble.**
- **Chargeur de batterie M18™ intégré et chargeur USB 2,1 ampères.**

Fonctionnement:

IP34: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 2,5$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Adapté(s) pour:

Batteries 18 V Milwaukee (073816 MB18 et 073827 MB18).

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.

Description technique

Indice de protection IP	IP 34
Zone ATEX	aucune

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Flux lumineux niveau 2	4000 lm
Durée d'éclairage niveau 2	5 h
Poids, batterie comprise	11100 g
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Ampoule	Lampes à LED
Tension de la batterie	18 V
Flux lumineux	6000 lm
Durée d'éclairage niveau 3	10 h
Référence fabricant	M18 HOSALC-0
Flux lumineux niveau 3	1700 lm
Attribut des noms de produit	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Type de produit	Lampes de travail