



Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOX M HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 8mm



Données de commande

N° commande	202996 8
GTIN	4062406569167
Classe d'article	12Y

Description

Exécution:

Durées de vie exceptionnelles dans sa catégorie lors de l'usinage d'**aciers résistants à l'abrasion** grâce à **un revêtement et une géométrie innovants**. Spécialement conçue pour les **aciers inoxydables hautes performances**, par ex. Duplex. **Enlèvement de copeaux optimal** grâce aux **vitesses de coupe élevées**.

Description technique

Ø queue D_s	8 mm
Ø de détalonnage D_1	7,7 mm
Ø dents D_c	8 mm
Longueur de coupe L_c	24 mm
Angle d'hélice	38 degré
Avance f_z pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Avance f_z pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Nombre de dents Z	4
Angle du chanfrein de bec	45 degré

Longueur totale L	70 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Longueur de col L ₁ avec détalonnage	30 mm
Série	Pro Inox
Revêtement	TiSiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a _e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Bleu
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	150 m/min	P
TOOLOX 33	moyennement adaptée	115 m/min	H
TOOLOX 44	moyennement adaptée	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	85 m/min	M

Uni	moyennement adaptée
av. arrosage max.	adaptée
av. arrosage min.	adaptée
à sec	moyennement adaptée
Air	moyennement adaptée