

Garant
Fraise 2 tailles de finition N, TiAlN, Ø×largeur js16: 63X40 mm

Données de commande

N° commande	181750 63X40
GTIN	4045197096654
Classe d'article	11U

Description
Exécution:

Géométrie de coupe pour usage universel. **Dépouille excentrée.**

Avec hélice à 30° et revêtement TiAlN.

Remarque(s):

f_z pour $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Ø alésage H7: 27 mm

Nombre de dents Z: 8

Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm²: 0,07 mm

Description technique

Ø alésage H7	27 mm
Ø dents D_c	63 mm
Nombre de dents Z	8
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,07 mm
Type de queue	avec alésage
Hauteur totale	40 mm

Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS Co 5
Norme	DIN 1880 T1
Type	N
Tolérance Ø nominal	js16
Mandrin pour fraises 2 tailles	Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice	30 degré
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Arrosage interne	non
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise 2 tailles