


## Calibres pour rainures, Type: B



### Données de commande

N° commande	484409 B
GTIN	2050002070950
Classe d'article	48B

### Description

#### Exécution:

Calibres pour rainures avec côtés ENTRE et N'ENTRE PAS. Côté ENTRE avec **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7164. Corps du calibre en acier trempé.

Calibre pour rainures avec dimensions intermédiaires et ajustement ISO, par ex. 484409 réf. **15,8 M6**.

#### Utilisation:

Pour le contrôle d'ajustements plats, par ex. de rainures.

#### Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Remarque(s):

La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 3,001 – 5,999

Type B = 6,001 – 8,999

Type C = 9,001 – 12,999

Type D = 13,001 – 16,999

Type E = 17,001 – 20,999

Type F = 21,001 – 25,999

### Description technique

Qualité	8
Qualité	7
Qualité	12

Qualité	11
Qualité	13
Qualité	9
Qualité	10
Norme	DIN EN ISO 1938-1
Norme	DIN 7164
Dim. nominales	6 - 8,999 mm
Plage de tolérance	K
Plage de tolérance	J
Plage de tolérance	V
Plage de tolérance	F
Plage de tolérance	C
Plage de tolérance	A
Plage de tolérance	JS
Plage de tolérance	EF
Plage de tolérance	FG
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	CD
Plage de tolérance	E
Plage de tolérance	M
Plage de tolérance	B
Plage de tolérance	ZC
Plage de tolérance	ZA
Plage de tolérance	P
Plage de tolérance	H
Plage de tolérance	EF
Plage de tolérance	Z
Plage de tolérance	D
Plage de tolérance	R

Plage de tolérance	N
Plage de tolérance	S
Plage de tolérance	ZB
Plage de tolérance	T
Plage de tolérance	U
Plage de tolérance	G
Etalonnage	L6
Type de produit	Calibres pour rainures, entre/n'entre pas

## Services

Etalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 20 mm	028300 20
---	-----------