

Garant
Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 12mm

Données de commande

N° commande	203104 12
GTIN	4045197814685
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Fraise hautes performances avec **pas de denture** et **d'hélice différentiels**. Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.

Brise-copeaux décalés.

Remarque(s):

h_{max} : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.

$a_{e_{max}} = 0,05 \times D$ pour l'usinage TPC.

Tolérance Ø nominal: f8

Nombre de dents Z: 7

Angle d'hélice: 40 degré

Direction de l'approche: Horizontal et oblique

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Qualité d'équilibrage avec queue: G 2,5 avec HB

Nombre de dents Z: 7

Longueur de coupe L_c : 48 mm

Longueur totale L: 100 mm

Ø queue D_s : 12 mm

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,24 mm

Épaisseur moyenne de copeau h_{max} pour le fraisage TPC dans l'INOX < 900 N/mm²: 0,054 mm

Description technique

Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HB
Tolérance Ø nominal	f8
Ø queue D_s	12 mm

Longueur de coupe L_c	48 mm
Longueur totale L	100 mm
\varnothing dents D_c	12 mm
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Nombre de dents Z	7
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,24 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Angle d'hélice	40 degré
Épaisseur moyenne de copeau h_{max} pour le fraisage TPC dans l'INOX < 900 N/mm ²	0,054 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,05×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	TPC
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	320 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	290 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	260 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	adaptée	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
av. arrosage max.	Adapté		
av. arrosage min.	Moyennement adapté		
Air	adaptée		

Services

Affûtage de queue pour mandrin de frettage avec
fonction de sécurité Ø queue outil 12 mm

SZ2025 12